

TL70AQ

Voyant de signalisation LED – colonne lumineuse modulaire préconfectionné

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP65
- connecteur mâle, M12 x 1
- tension de service: 12...30 VDC
- Entrées: PNP / NPN
- configuration par commutateur DIP
- Alarme sonore : étanche, omnidirectionnelle, caractéristiques réglables, intensité réglable via commutateur sélecteur, 92 dB max.


Principe de fonctionnement

Cette colonne lumineuse modulaire offre une multiplicité de variantes, ainsi qu'un montage simple dans une conception robuste. Chaque colonne lumineuse peut être composée de jusqu'à cinq éléments de couleurs et au choix d'une alarme. Tous les segments sont configurables par commutateur DIP. Il y a 5 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y) et blanc (W), pouvant être utilisées en combinaison arbitraire.

La position des segments peut être changée plus tard, de plus les voyants sont extensibles. La connexion respective est sélectionnée par le module de base. Des variantes prémontées sont également possibles.

Données techniques

Type	TL70AQ
N° d'identification	3093394
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Aperture angle degree	360 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Fonction sonore	Tonalité réglable, 92 dB
Données électriques	
Tension de service U_b	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	420 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	30 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 180 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL70
Dimensions	Ø 70 x 119.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP65



Données techniques

Essais/Certificats

Homologations

CE, liste UL

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus