


K30L2RGB7

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin




Données techniques

Type	K30L2RGB7
N° d'identification	3802139
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	RGB
Réglable	Programmable
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue, 3.2 lm
Caractéristiques couleur 2	Vert, 4.6 lm
Caractéristiques couleur 3	Bleu, 0.7 lm
Caractéristiques couleur 4	Jaune, 7.1 lm
Caractéristiques couleur 5	Blanc, 6.9 lm
Caractéristiques couleur 6	Magenta, 4.5 lm
Caractéristiques couleur 7	5.3 lm
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I _a	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	60 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 250 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 44.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- Jusqu'à sept couleurs peuvent être affichées en réglage standard selon le tableau logique (COL 1, COL 2, COL 3, fonction clignotant)
- Configurable via le logiciel Pro Editor, possibilité d'afficher jusqu'à 14 couleurs, différentes animations lumineuses, compatibilité I/O-Block réglable
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement




	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Données techniques

Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires

SMB22A	3079414
--------	---------



équerre de montage, acier
inoxydable, pour le format K30L