



Traitement d'images caméra P3 PPROCAMCSW-P



Type	PPROCAMCSW-P
N° d'identification	3077035
Données de la caméra	
Resolution	752 × 480 pixels
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5000...+8300K
Courant de service nominal CC I_e	
	≤ 550 mA
Données mécaniques	
Dimensions	Ø 104 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	aluminium
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE

- caméra compacte étanche avec éclairage annulaire intégré
- matériau du boîtier aluminium
- voyant en plastique
- mode de protection IP68
- l'objectif est à choisir séparément
- contrôleur séparé du type PPROCTL... requis
- 1/3* CMOS, 752x480 Pixel
- espace de couleur RGB/HSI

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com