


K100PBL YAQ


Voyant de signalisation LED



Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- Filetage mécanique M36 × 2,0
- Indice de protection IP66
- Jusqu'à trois couleurs et animations lumineuses prédéfinies peuvent être affichées (COL 1, COL 2, COL 3)
- Configurable via le logiciel Pro Editor, différentes animations lumineuses, compatibilité E/S par bloc configurable
- Connecteur mâle M12 × 1, 5 broches
- Bip continu : 101 dB, configurable avec Pro Editor

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Ces indicateurs sont dotés de LED de couleur, en fonction de leur désignation de type. Quatre signaux d'entrée permettent de commander jusqu'à trois couleurs et d'activer le signal sonore en option. Avec le logiciel Pro Editor, ces indicateurs peuvent être attribués à des animations définies par l'utilisateur dans les paramètres avancés et la fonctionnalité du signal sonore peut être réglée. Le principal avantage de ces LED réside dans leur netteté et leur intensité d'éclairage. Le schéma de raccordement illustre la configuration des broches PNP.

Données techniques

Type	K100PBL YAQ
N° d'identification	3814000
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Source de lumière	Jaune
Luminous flux lumen	525 lm
Aperture angle degree	360 °
Durée de vie LED (L70)	42000 h
Réglable	Programmable
Caractéristiques couleur 1	Jaune, 525 lm
Fonction sonore	Programmable, 101 dB
Données électriques	
Tension de service U_B	12...48 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 425 mA
Input power	13.68 W
Temps de réponse typique	< 200 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère
Dimensions	Ø 118.5 x 173.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Avec détecteur de mouvement	Non
Température ambiante	-40...+60 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	90 %
Mode de protection	IP66

Données techniques

Essais/Certificats

Homologations CE, homologation UL



	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	X	X				X	X
COL2		X	X	X			X
COL3				X	X	X	X

Accessoires


LMB36RA	3813539
SA-M36SOP	3813538

SA-M36E12	3813537
-----------	---------

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	MQDC-506-USB	3803770	Convertisseur série USB, pour le paramétrage des voyants lumineux PRO ou des détecteurs via l'ordinateur, connecteur femelle, M12 x 1, 5 pôles sur le connecteur mâle, USB type A, longueur 0,7 m, extensible jusqu'à 30 m maximum, alimente l'appareil raccordé avec une tension de 20 V, prend en charge Windows 7 (pilote nécessaire) et Windows 10