


VE200G1C

Lecteur de codes-barres — caméra intelligente



Données techniques

Type	VE200G1C
N° d'identification	3810267
Données de la caméra	
Fonction	Lecteur de codes-barres — caméra intelligente
Resolution	752 × 480 pixels
Pixelgröße	5.3 µm
Frame rate	60 fps
Belichtungszeit	0.02...500 ms
Interner Speicher	500 MB
Anzahl der Inspektionen	≤ 999
Objektiv	C-Mount
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 400 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
protection contre les inversions de polarité	oui
Protocole de communication	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
Fonction de sortie	Entrée/sortie programmable, 5 x PNP/NPN, découplé optiquement
Visualisation de l'état de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Signalisation de défaut	LED, Rouge
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, VE


Caractéristiques

- Outils de traitement d'images : fonctions de valeur de l'échelle de gris, d'objet, de contour et de positionnement ; détection d'échantillons, de spots, de défauts et de grain
- Outils d'identification : apprentissage automatique, nombre maximum de codes-barres, codes-barres 1D, codes-barres 2D, codes-barres postaux, indice qualité
- Outils d'analyse : opérations mathématiques et fonction de mesure
- Logiciel Vision Manager avec interface d'utilisateur intuitive
- 1/1.8" CMOS, capteur de vision 0.3 MP
- afficheur LCD à 2 lignes, à 8 segments avec des boutons-poussoirs noyés
- 5 x PNP/NPN, entrée / sortie
- entrée de déclenchement externe
- raccordement pour éclairage externe
- supporte le protocole Ethernet PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP
- Indice de protection IP20, IP67 avec couvercle d'objectif (disponible séparément)
- Objectif C-mount (disponible séparément)

Schéma de raccordement

Données techniques

Dimensions	88 x 67 x 41.4 mm
Matériau de boîtier	aluminium, AL
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, 12 fils
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP20 IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus




Principe de fonctionnement


La caméra Smart VE a un capteur de vision de 0.3 MP et combine la manipulation et le paramétrage simples (tout comme l'iVu) avec la complexité performante et multifonctionnalité (comme le PresenPlus P4) d'un système de traitement d'images. Le logiciel vision manager est une surface d'utilisateur intuitive et comprend un grand nombre de possibilités de traitement présentant une grande flexibilité lors de la constitution et du traitement d'inspections, ainsi que la possibilité de simuler des inspections dans le cadre d'une analyse d'application moyennant un émulateur.

Accessoires

SMBVEMP	3800293
Plaque de montage	




SMBVERA	3097185
équerre de support pouvant être montée à la face droite	



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	MQDC2S-1206	3011420	Alimentation, connecteur femelle M12 × 1, 12 broches, longueur de câble : 1,83 m

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKS12T-2/TXL	6626917	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 12 broches, blindage monté sur l'écrou de serrage ; longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
	RSS RJ45S 841-2M	U8626-2	Rallonge pour Ethernet industriel, connecteur mâle M12 vers connecteur mâle RJ45, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : TPE, vert, blindé, fils toronnés, paire torsadée