


# VAS04-K-FS5


## Connecteur d'électrovannes, format A – adaptateur pour connecteur de vannes - connecteur mâle M12x1



### Caractéristiques

- 3 pôles + PE
- format suivant la norme DIN EN 175301-803
- conformité RoHS
- modes de protection IP67 et IP69K
- sans circuits protecteurs

### Configuration de contact



### Données techniques

Type	VAS04-K-FS5
N° d'identification	6606583
Connecteur A	adaptateur, format A, connecteur M12 x 1
Nombre de pôles	3+PE
Contacts	métal, CuSn, argenté
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir/translucide
Composant protecteur	sans protection de circuits
Joint d'étanchéité	Plastique, TPU
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune/vert
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP65, IP67, IP68, (monté)
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	24 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90 °C
Ecrou de fixation	Laiton, CuZn, nickelé

### schéma de connexions

