


# VAS22-A-FS5.31/TS3553


## Connecteur d'électrovannes, format A – adaptateur pour connecteur de vannes - connecteur mâle M12x1



### Caractéristiques

- 2 pôles + PE ponté
- format suivant la norme DIN EN 175301-803
- conformité RoHS
- modes de protection IP67 et IP69K
- sans circuits protecteurs
- sans LED
- TS3553: connecteur de vannes avec écrou en acier inoxydable M3x28, V4A

### Configuration de contact



### Données techniques

Type	VAS22-A-FS5.31/TS3553
N° d'identification	6606688
Connecteur A	adaptateur, format A, connecteur M12 x 1
Nombre de pôles	2 + PE, PE ponté
Contacts	métal, CuSn, argenté
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir/translucide
Composant protecteur	sans protection de circuits
Joint d'étanchéité	Plastique, TPU
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP65, IP67, IP68, (monté)
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90 °C
Ecrou de fixation	Laiton, CuZn, nickelé

### schéma de connexions

