


câble de bus de terrain pour des systèmes de bus de terrain suivant IEC61158-2 CABLE FBY-BU/SD-1000M



- câble de bus de terrain, type A suivant CEI 61158-2
- gaine extérieure PVC, couleur bleu
- résistance à l'huile, au gaz et à la lumière solaire
- Approprié à l'utilisation dans les zones explosives des zones 1 et 2, groupe II, suivant IEC 60079-14
- installation dans les applications à l'intérieur et l'extérieur, sur des racks, des chariots et les tuyaux d'installation
- plage de température -40...+75 °C
- section câble: 18/7 AWG (0.8 mm²)
- longueur de câble : 1000 mètres

Туре	CABLE FBY-BU/SD-1000M
N° d'identification	6611108
Diamètre de câble	Ø 8 mm
Longueur de câble	1000 m
Gaine de câble	PVC, Bleu
Blindage	feuille d'aluminium doublée de matière plastique, cô-
	té métallique à l'extérieur, en contact avec fil de re-
	père étamé et grillage de cuivre
Isolation du conducteur	mousse synthétique PE avec gaine PE
Couleurs de câble	BN, BU
Section conducteur	2 x 0.8
Résistance DC (boucle)	43.6 Ω/km
Résistance de blindage	nom. 9 Ω/km
Nom. Impédance	100 ± 20 Ω (31.25 kBit/s)
Capacité en service	nom. 60 nF/km
Mise à la terre capacitive	max. 2 nF/km
Atténuation	max. 3.0 dB/km (à f = 39 kHz]
Distorsion du temps de propagation	max. 1.7 μs/km (7.9 kHz -39 kHz)
Nom. Inductance	nom. 0.7 mH/km
Tension nominale	300 V
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40+75°C
Température ambiante (pose de maniere fixe)	-5+50°C
Homologations	-5+30 C
Résistance UV	
	Conformément à la norme UL 1581, section 1200
Résistance à l'huile	suivant ICEA S82-552
Ininflammable	suivant IEC 60332-3