


Cable452-150M

câble PROFIBUS – gaine de protection PVC




Données techniques

Type	Cable452-150M
N° d'identification	6611475
Câble	
Protocole réseau	PROFIBUS-DP, 452
Diamètre de câble	Ø 8.1 mm
Longueur de câble	150 m
Gaine de câble	PVC, Violet
Blindage	feuille d'aluminium, grillage de cuivre étamé
Isolation du conducteur	PE
Section conducteur	2 x 0.34 mm²
Couleurs de câble	GN, RD
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	300 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance DC (boucle)	110 Ω/km
Nom. Impédance	150 Ω (3...20 MHz)
Nom. Capacité	30 pF/m
Nom. Inductance	nom. 0.9 mH/km
Atténuation	40 dB/km à 16.0 MHz
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Résistance à la traction max. (statique)	≤ 80 N/mm²
Rayon de courbure (déplacement fixe)	≥ 8 x Ø
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+70 °C
Température ambiante (mobile)	-5...+50 °C

Caractéristiques

- Câble PROFIBUS : AWG 22/1
- Matériau de la gaine : PVC, couleur : violet
- Diamètre de la gaine : 8,1 mm
- Homologation UL
- Résistant à l'huile
- Résistant aux UV
- Extrémité ouverte
- Extrémité ouverte
- longueur de câble : 150 mètres

section câble



Données techniques

Autres caractéristiques

Utilisable sur chaînes de transport de câble	non
Sans halogène	non
Résistance UV	Conformément à la norme UL 1581, section 1200
Résistance à l'huile	oui
Ininflammable	suivant IEC 60332-3
Homologations	UL