



# Module stand-alone piconet pour CANopen 8 sorties numériques 2 A (12 A au total) SCOB-0008D-0005




- interface de configuration
- Fonctions paramétrables
- soutenu par I/O-ASSISTANT 2
- raccordement bus de terrain direct
- boîtier renforcé par fibres de verre
- testé aux chocs et vibrations
- électronique de module surmoulée
- connecteur métallique
- mode de protection IP67


### bus de terrain M12 x 1



### sortie M12 x 1



### alimentation en tension M8 x 1



Type	SCOB-0008D-0005
N° d'identification	6824129
Nombre de canaux	8
Tension de service/en décharge	20...29 VDC
Vitesse de transmission bus de terrain	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adressage bus de terrain	0 à 99
Interface de service	paramétrage par I/O-ASSISTANT
Isolation	bus de terrain pour la tension de service
Nombre de canaux	8 sorties digitales suivant EN 61131-2
Tension de sortie	20...29 VDC de la tension en décharge
Courant de sortie par canal	2 A ( $\Sigma$ 12 A), protection contre les courts-circuits
Type de charge	ohmique, inductif, lampe
Fréquence de commutation	$\leq$ 500 Hz
Facteur de simultanéité	0.75
Dimensions (L x H x P)	30 x 175 x 26.5 mm
Test de vibrations	Suivant EN 60068-2-6
Contrôle de chocs	suivant EN 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Mode de protection	IP67
Homologations	CE, cULus