Module d'extension piconet pour IP-Link interface codeur incrémental monocanal SNNE-10S-0001



- Interface codeur incrémental
- 1 canaux
- Fonctions paramétrables
- soutenu par I/O-ASSISTANT 2
- raccordement IP-Link direct
- boîtier renforcé par fibres de verre
- électronique de module surmoulée
- connecteur métallique
- mode de protection IP67

entrée gate/latch - M12 x 1



codeur - M23 x 1



alimentation en tension M8 x 1



$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4$ A

Type	SNNE-10S-0001
N° d'identification	6824210
Tension de service/en décharge	20…29 VCC
Courant de service	≤ 55 mA
Longueur fibre optique	≤ 15 m
Fréquence de limite analogique	1 MHz
Décodeur de quadrature	évaluation simple, double, quadruple
Compteur	16 Bit binaire
Alimentation d'actuateur	5 VDC
Impulsion de réinitialisation - latch	16 Bit
Commandes	lire, régler, activer
Dimensions (L x H x P)	30 x 126 x 26.5 mm
Test de vibrations	Suivant EN 60068-2-6
Contrôle de chocs	suivant EN 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Mode de protection	IP67
Homologations	CE, cULus

édition • 2025-02-28T08:58:17+01:00

données dans l'image de processus

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	**Word**	**High-Byte**	**Low-Byte**	**High-Byte**	**Low-Byte**
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	**0**	D1	SB	Reg1	CB
	1	D2	D0	reserved	Reg0
	2	D3	D4	reserved	reserved

édition • 2025-02-28T08:58:17+01:00