


FCS-G1/4T-NA


Surveillance de débit – Détecteur d'immersion sans électronique de traitement intégrée



Caractéristiques

- Détecteur pour liquides
- Principe de fonctionnement calorimétrique
- Réglage par analyseur
- Visualisation par bargraphe à LED se trouvant sur l'appareil de traitement
- détecteur en PTFE
- appareil à câble
- raccordement 4 fils à un appareil de traitement

Schéma de raccordement






Données techniques

N° d'identification	6870310
Type	FCS-G1/4T-NA
Conditions de montage	détecteur d'immersion
Plage de fonctionnement eau	1...70 cm/s
Plage de fonctionnement huile	2...100 cm/s
Temps de disponibilité	typ. 60 s (40...100 s)
Temps d'enclenchement	typ. 30 s (10...50 s)
Temps de déclenchement	typ. 30 s (10...50 s)
Temps de réaction après une variation brutale de la température	typ. 100 s (50...150 s)
Gradient de température	≤ 1 K/min
Température du milieu	-10...+70 °C
Données électriques	
Mode de protection	IP68
Données mécaniques	
Format	Immersion
Matériau de boîtier	Plastique, PTFE
Matériau détecteur	plastique, PTFE
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	5 Nm
Raccordement électrique	Câble
Longueur de câble	2 m
Matériau gaine de protection	FEP
Section de conducteur	4x 0.25 mm ²
Résistance à la pression	5 bar
Raccord de processus	G 1/4"

Principe de fonctionnement

La fonction des détecteurs de débit d'immersion est basée sur le principe thermodynamique. La sonde est échauffée de quelques °C par rapport au milieu de débit. Lorsque le milieu passe dans la sonde, la chaleur produite dans la sonde est dissipée. La température qui en résulte est mesurée et comparée au température de milieu. De l'écart de température gagné, l'état de débit peut être dérivé pour chaque milieu. Les détecteurs de débit TURCK surveillent alors d'une façon fiable et sans usure le débit de milieux gazeux ou liquides.

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	FM-IM-3UP63X	7525100	Appareil de traitement pour les détecteurs de débit non Ex de la famille FC....-NA...; tension de service 20...30 VDC; bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et de la température de milieu; IO-Link Device avec sorties transistorisées pour le débit, la température et les erreurs
	FM-IM-3UR38X	7525102	Appareil de traitement pour les détecteurs de débit non Ex de la famille FC....-NA...; tension de service 20...250 VAC; bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et de la température de milieu; IO-Link Device avec sorties transistorisées pour le débit, la température et les erreurs
	FM-IM-2UPLI63X	7525104	Appareil de traitement pour les détecteurs de débit non Ex de la famille FC....-NA...; tension de service 20...30 VDC; bande LED pour la visualisation de la vitesse de débit et de la température de milieu; IO-Link Device avec sortie analogique pour le débit et avec sorties transistorisées pour la température et les erreurs