


Module E/S multiprotocolaire compact pour Ethernet

16 entrées digitales npn

TBEN-L4-16DIN



Type	TBEN-L4-16DIN
N° d'identification	6814061
Données de système	
Tension d'alimentation	24 VDC
Technique de connexion - alimentation en tension	7/8", 4 pôles
Courant de service	V1 : 150 mA max.
Alimentation de capteur/d'actionneur	alimentation emplacements C0-C7 de V1 protection contre les courts-circuits, 120 mA par emplacement
Isolation	séparation galvanique du groupe de tension V1 et V2 à tension invariable jusqu'à 500 VDC
Données de système	
Vitesse de transmission bus de terrain	10/100 Mbit/s
Connectique bus de terrain	2 × M12, 4 pôles, codage D
Reconnaissance de protocole	Automatique
Serveur web	par défaut : 192.168.1.254
Interface de service	Ethernet par P1 ou P2
Fonctionnalité ARGEE	Pris en charge
Version du micrologiciel ARGEE	
Version du micrologiciel ARGEE	3.2.9.0
Version d'ingénierie ARGEE	2.0.24.0
Modbus TCP	
Adressage	Static IP, DHCP
Codes de fonction supportés	FC1, FC2, FC3, FC4, FC6, FC15, FC16, FC23
Nombre de connexions TCP	8
Input Register Startadresse	0 (0x0000 hex)
Output Register Startadresse	2048 (0x0800 hex)

- Appareil PROFINET, appareil EtherNet/IP ou serveur Modbus TCP
- Switch Ethernet intégré
- Compatible 10 Mbit/s / 100 Mbit/s
- 2 × M12, 4 broches, codage D, connexion de bus de terrain Ethernet
- Redondance de système PROFINET S2
- boîtier renforcé par fibres de verre
- Testé aux chocs et vibrations
- électronique de module entièrement sur-moulé
- Mode de protection IP65 / IP67 / IP69K
- Connecteur 7/8" mâle à 4 broches pour l'alimentation en tension
- ATEX zone 2/22
- CCC-Ex
- Diagnostic d'entrée par emplacement
- Programmable dans ARGEE


EtherNet/IP	
Adressage	selon la spécification EtherNet/IP
Quick Connect (QC)	< 150 ms
min. RPI	2 ms
Device Level Ring (DLR)	soutenu
Raccordements classe 3 (TCP)	3
Raccordements classe 1 (CIP)	10
Input Assembly Instance	101
Output Assembly Instance	102
Configuration Assembly Instance	106

PROFINET	
Version	2.35
Adressage	DCP
Classe de conformité	B (RT)
MinCycleTime	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 150 ms
Diagnostic	suivant PROFINET Alarm Handling
Reconnaissance de topologie	soutenu
Adressage automatique	soutenu
Media Redundancy Protocol (MRP)	soutenu
Redondance de systèmes	S2
Classe de charge réseau	3




Entrées digitales	
Nombre de canaux	16
Technique de raccordement, entrée	M12, 5 pôles
Type d'entrée	NPN
Type de diagnostic d'entrée	Diagnostic de groupe
Seuil de commutation	Aucune spécification pour les appareils NPN
Tension de signal - niveau bas	> (tension d'alimentation - 5 V)
Tension de signal - niveau élevé	< (tension d'alimentation - 11 V)
Courant de signal - niveau bas	<1.5 mA
Courant de signal - niveau élevé	>2 mA
Retard à l'entrée	2,5 ms
Isolation	séparation galvanique par rapport au bus de terrain Résistance diélectrique jusqu'à 500 VDC

Conformité de normes/de directives	
Test de vibrations	Suivant EN 60068-2-6 Accélération jusqu'à 20 g
Contrôle de chocs	suivant EN 60068-2-27
Basculer et renverser	suivant IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61131-2
Homologations et certificats	CE UKCA ATEX zone 2/22 CCC-Ex Déclaration FCC, Résistant aux UV conformément à la norme DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Certificat UL	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
Remarque sur ATEX/IECEX	Il convient d'observer le guide d'utilisation rapide qui contient des informations sur l'utilisation dans les zones Ex.



Données de système	
Dimensions (L x H x P)	60.4 x 230.4 x 39 mm
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+85 °C
Altitude	max. 5000 m
Mode de protection	IP65 IP67 IP69K
Matériau de boîtier	PA6-GF30
Couleur de boîtier	noir
Matériau connecteur	Laiton nickelé
Matériau de fenêtre	Lexan
Matériau écrou	303 acier inoxydable
Matériau étiquette	polycarbonate
Sans halogène	oui
Montage	2 trous de montage Ø 6,3 mm



M12 x 1 Ethernet



entrée M12 x 1



Alimentation en tension 7/8"



Etat LED module

LED	Couleur	État	Description	
ETH1 / ETH2	Verte	Allumée	Ethernet Link (100 Mbit/s)	
		Clignote	Communication Ethernet (100 Mbit/s)	
	Jaune	Allumée	Ethernet Link (10 Mbit/s)	
		Clignote	Communication Ethernet (10 Mbit/s)	
		Éteinte	Pas d'Ethernet Link	
BUS	Verte	Allumée	Liaison active à un maître	
		Clignote	Clignotement uniforme : Opérationnel Troisième séquence de clignotement en 2 secondes : FLC/ARGEE actif	
	Rouge	Allumée	Conflit d'adresses IP ou mode remise à zéro ou temporisation Modbus	
		Clignote	Commande de signallement active	
	vert/rouge	Alternant	Auto-négociation et/ou en attente de l'adressage DHCP/BootP	
		Éteinte	Pas d'alimentation en tension	
ERR	Verte	Allumée	Pas de diagnostic disponible	
	Rouge	Allumée	Un diagnostic est activé Comportementdiagnostic basse tension dépend des paramètres	
		Comportement LED maître dans l'assemblage Beep :		
	Verte	1 Hz, 250 ms éteint	Échange de données E/S cyclique	
	Rouge/vert	1 Hz, 250 ms rouge	Échange de données E/S cyclique, diagnostic disponible	
	Vert/rouge	1 Hz, alternant	Mode Discovery actif	
	Rouge		Mode Discovery actif, diagnostic disponible	
	PWR	Vert	Activée	Alimentation V ₁ OK
			Désactivée	Alimentation V ₁ coupée ou sous-tension V ₁


État E/S par LED

LED	Couleur	Etat	Description
LED 0 ... 15	vert	on	Entrée active
	rouge	clignote	Surcharge de l'alimentation à l'emplacement respectif. Les deux LED de l'emplacement clignotent.
		éteint	Entrée non active

Données de processus mapping des protocoles individuels

Les détails sur les protocoles concernés se trouvent dans le manuel.

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
TB-SG-L	100014865	Boîtier de protection pour modules E/S de bloc TBEN-L et TBIL-M dans la zone ATEX 2/22	 <p>Technical drawing showing dimensions for the TB-SG-L protection enclosure. The front view shows a width of 120 (mm) and a height of 75 (mm). The side view shows a depth of 30 (mm) and a height of 35 (mm).</p>