Module stand-alone piconet pour CANopen 4 sorties analogiques ±10 V SCOB-04A-0007



- 4 sorties analogiques ±10 V
- interface de configuration
- Fonctions paramétrables
- soutenu par I/O-ASSISTANT 2
- raccordement bus de terrain direct
- boîtier renforcé par fibres de verre
- testé aux chocs et vibrations
- électronique de module surmoulée
- connecteur métallique
- mode de protection IP67

Type	SCOB-04A-0007
N° d'identification	6824145
Nombre de canaux	4
Tension de service/en décharge	20…29 VCC
Courant de service	≤ 40 mA
Vitesse de transmission bus de terrain	10 Kbit/s…1 Mbit/s
Adressage bus de terrain	0 à 99
Interface de service	paramétrage par I/O-ASSISTANT
Isolation	bus de terrain pour la tension de service
Nombre de canaux	4 sorties analogiques +- 10 V
Résistance de charge	> 5000 Ω
Isolation	canaux pour la tension de service
Temps de conversion	≤ 1 ms
Erreur de mesure relative	< ±0,3 % de la valeur finale
Alimentation d'actuateur	de la tension en décharge
Dimensions (L x H x P)	30 x 175 x 26.5 mm
Test de vibrations	Suivant EN 60068-2-6
Contrôle de chocs	suivant EN 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Mode de protection	IP67
Homologations	CE, cULus

bus de terrain M12 x 1



sortie M12 x 1



variante de raccordement - sorties



alimentation en tension M8 x 1



$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4$ A

édition • 2025-02-28T08:56:54+01:00