


EC-FS4-L/16

Embase mâle avec contacts à braser, montage frontal




Caractéristiques



- connecteur mâle M12x1
- mode de protection IP67
- montage frontal
- raccordement par contacts à braser

Configuration de contact



Données techniques

Type	EC-FS4-L/16
N° d'identification	6934239
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA GF, Noir
Boîtier à bride	Laiton, CuZn, Nickelé
Type de montage	montage frontal
Joint filetage	plastique, NBR
Filetage	M16 × 1,5
Type de connexion	Contact à braser
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou-plage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi-miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90 °C
Homologations	CE

Montage frontal

