

ESH4P


Connecteur cylindrique M8 x 1 / Ø8 mm – connecteur Ø 8 mm, encliquetable

Caractéristiques



- embase mâle robuste et imprimé
- 4 pôles
- Étanche à la coulée, mode de protection IP67 élevé
- Homologation GOST-R
- conformité RoHS
- Contact imprimé

Configuration de contact



Données techniques

Type	ESH4P
N° d'identification	6934774
Connecteur A	Connecteur mâle, Ø 8 mm
Nombre de pôles	4
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Transparent
Boîtier à bride	Laiton, CuZn, Nickelé
Type de connexion	Contact imprimé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3/2
Type de protection	IP67, (enfiché)
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁹ Ω
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90 °C