


Câble RFID - version Economy

Câble de connexion

RK4.5T-10-RS4.5T/S2503



Type	RK4.5T-10-RS4.5T/S2503
N° d'identification	7030333
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	5
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn-Ni, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 1 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, IP69K, Uniquement en état vissé

Connecteur B	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	5 pins
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn-Ni, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 1 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67, IP69K, uniquement en état vissé


Câble	
Diamètre de câble	Ø 6.9mm
Longueur de câble	10 m m
Gaine de câble	PUR, Noir
Blindage	oui
Section conducteur	2 x 0.25 mm²
Section conducteur	2x 0.34 mm²
Couleurs de câble	Power: RD, BK, Data: WH, BU



- 4 fils, AWG 24/AWG 22
- Matériau de la gaine : PUR, couleur : noir
- Sans halogène ni LABS
- Blindage : feuille d'aluminium, fil en cuivre étamé
- Diamètre de la gaine : 6,9 mm
- Utilisable sur chaînes de transport, résistant à l'huile, flexible
- Câble UL type 20549
- longueur de câble : 10 mètres



schéma de connexions



Caractéristiques électriques à +20°C

Tension nominale	30VV
Intensité maximale admissible	4AA
Résistance DC (boucle)	103 Ω/km
Nom. Impédance	135 Ω

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 10 x Ø
Cycles de courbure	≥ 1 Mio.
En état de repos	-30°C...+80°C°C
En état de mouvement	-25°C...+80°C°C

Autres caractéristiques

Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Sans halogène	oui