


TP-206.35A-CF-H1141-L500

Détection de température – sonde




Données techniques

Type	TP-206.35A-CF-H1141-L500
N° d'identification	9910824
Plage de température	
Plage de mesure	-50...500 °C
	-58...932 °F
Précision	±0,15 K + 0,002 • t (-30...300 °C)
Auto-échauffement	0,4 K/mW à 0 °C
Elément de mesure	Pt100, DIN EN 60751, classe A ; mode de raccordement : Raccordement à 4 fils
Temps de réponse	t0,5 = 6 s/ t0,9 = 15 s dans l'eau @ 0,2 m/s
Profondeur d'immersion L	500 mm
Diamètre extérieur	6.35 mm
Mode de protection	IP67
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40...+120 °C
Température de stockage	-40...+85 °C
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau détecteur	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus	pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Résistance à la pression	100 bar
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Section de conducteur	4 mm²

Caractéristiques

- température max. connecteur: 120 °C
- Type de raccordement : Raccordement à 4 conducteurs
- sonde avec diamètre extérieur ¼ pouce

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les thermomètres à résistance sont utilisés pour détecter et surveiller les températures afin de contrôler et d'optimiser un processus. On y trouve des applications typiques dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans l'industrie de processus. L'élément de nœud de la sonde de température est une résistance dépendante de la température.

Données techniques


Conditions de référence suivant CEI 61298-1	
température	15...+25 °C
Pression d'air	860...1060 hPa abs.
humidité de l'air	45...75 % rel.
Energie auxiliaire	24 VDC
Essais/Certificats	
MTTF	2283 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Accessoires

CF-M-6-G1/4-A4	9910483	Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/4"	CF-M-6-N1/4-A4	9910484	Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/4" NPT
CF-M-6-M18-A4	9910525	Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur M18x1	CF-M-6-N1/2-A4	9910529	Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/2" NPT
CF-M-6-G1/2-A4	9910530	Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/2"	CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	Raccord de compression pour le montage direct de sondes de température ; diamètre de sonde 6,35 mm ; raccordement au processus G1/2", filetage mâle

CF-M-6.35-N1/2-A4

100027548



Raccord de compression pour le montage direct de sondes de température ; diamètre de sonde 6,35 mm ; raccordement au processus N1/2", filetage mâle

CF-M-3-N1/8-A4

9910406



Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 6 mm ; raccordement au processus filetage extérieur 1/8" NPT