


# RSM 5723-15M

## Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) – Gaine de protection TPU




### Caractéristiques



- matériau de la gaine : PUR
- couleur de la gaine : gris
- utilisable sur chaînes de transport de câble
- homologation UL
- Extrémité ouverte
- Connecteur mâle droit 7/8"
- longueur de câble : 15 mètres

### section câble



### Configuration de contact



### Données techniques

Type	RSM 5723-15M
N° d'identification	U8605-15
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Bleu
Corps de manchon	Plastique, TPU, Bleu
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
<b>Câble</b>	
Protocole réseau	DeviceNet CANopen, 5723
Diamètre de câble	Ø 8.38 mm
Longueur de câble	15 m
Gaine de câble	TPU, Gris
Blindage	oui
Isolation du conducteur	PE (Data), PVC (Power)
<b>Conducteurs câble de données</b>	
Section conducteur	2 x 0.52 mm <sup>2</sup>
Structure de fils toronnés	41 x 0.1 mm
<b>Conducteurs câble d'alimentation</b>	
Section conducteur	2x 1.04 mm <sup>2</sup>
Structure de fils toronnés	82 x 0.1 mm
Couleurs de câble	Power: RD, BK, Data: WH, BU

## Données techniques

Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	300 V
Intensité maximale admissible	7 A
Résistance DC (boucle)	34.1 $\Omega$ /km
Nom. Impédance	110 $\Omega$ (1 MHz)
Nom. Capacité	40.52 pF/m
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 15 \times \varnothing$
En état de repos	-40...+80 °C
Autres caractéristiques	
Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Sans halogène	non
Homologations	UL CSA
Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.