


RSM 5723-6M

Câble bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) – Gaine de protection TPU




Caractéristiques



- matériau de la gaine : PUR
- couleur de la gaine : gris
- utilisable sur chaînes de transport de câble
- homologation UL
- Extrémité ouverte
- Connecteur mâle droit 7/8"
- longueur de câble : 6.0 mètres

section câble



Configuration de contact



Données techniques

Type	RSM 5723-6M
N° d'identification	U8605-6
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Bleu
Corps de manchon	Plastique, TPU, Bleu
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Câble	
Protocole réseau	DeviceNet CANopen, 5723
Diamètre de câble	Ø 8.38 mm
Longueur de câble	6 m
Gaine de câble	TPU, Gris
Blindage	oui
Isolation du conducteur	PE (Data), PVC (Power)
Conducteurs câble de données	
Section conducteur	2 x 0.52 mm ²
Structure de fils toronnés	41 x 0.1 mm
Conducteurs câble d'alimentation	
Section conducteur	2x 1.04 mm ²
Structure de fils toronnés	82 x 0.1 mm
Couleurs de câble	Power: RD, BK, Data: WH, BU

Données techniques

Caractéristiques électriques à +20°C

Tension nominale	300 V
Intensité maximale admissible	7 A
Résistance DC (boucle)	34.1 Ω /km
Nom. Impédance	110 Ω (1 MHz)
Nom. Capacité	40.52 pF/m

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 15 \times \varnothing$
En état de repos	-40...+80 °C

Autres caractéristiques

Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Sans halogène	non
Homologations	UL CSA

Conseil

Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.
---------	--