


# PT600R-2021-U6-H1143



## Druktransmitter – ratiometrische uitgang (3-draads)



### Kenmerken

- Volledig gelaste metalen meetcel
- drukk bereik 0 ... 600 bar rel.
- 5 VDC  $\pm 10\%$
- Ratiometrische uitgang 10 ... 90 %
- Procesaansluiting 9/16"-18 UNF (SAE) buitendraad
- Apparaat met stekker, M12  $\times$  1

### Aansluitschema



### Technische gegevens

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type                         | PT600R-2021-U6-H1143                            |
| Identnr.                     | 100000812                                       |
| Afdruktype                   | Relatieve druk                                  |
| Drukbereik                   | 0...600 bar                                     |
|                              | 0...8702.26 psi                                 |
|                              | 0...60 MPa                                      |
| Toegelaten overdruk          | $\leq 1500$ bar                                 |
| Max. toegelaten druk         | $\geq 2500$ bar                                 |
| Aanspreektijd                | $< 2$ ms, typ. 1 ms                             |
| Langdurige stabiliteit       | 0.25 % FS, Volgens IEC EN 60770-1               |
| <b>Voeding</b>               |                                                 |
| Bedrijfsspanning $U_s$       | 4.5...5.5 VDC                                   |
| Stroomopname                 | $\leq 7$ mA                                     |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging | Ja / Ja                                         |
| Beschermingsklasse           | IP67                                            |
| Beschermingsklasse           | III                                             |
| Isolatiespanning             | 750 VDC                                         |
| <b>Uitgangen</b>             |                                                 |
| Uitgang 1                    | Analoge uitgang                                 |
| Uitgangsfunctie              | ratiom. 10...90%                                |
| <b>Analoge uitgang</b>       |                                                 |
| Spanningsuitgang             | 0.5...4.5 V                                     |
| Load                         | $\leq 100$ nF/ $> 10$ k $\Omega$                |
| Resolutie                    | $< \pm 0.1$ % FS                                |
| Nauwkeurigheid LHR           | $\pm 0,3$ % FS (standaard; max. $\pm 0,5$ % FS) |

### Functieprincipe

De druksensoren van de serie PT...-2000 werken met een volledig gelaste metalen meetcel in verschillende drukk bereiken van maximaal -1...1000 bar in de 2-, 3- of ook 4-draads techniek. Afhankelijk van de sensorvariant is het verwerkte signaal als analoge uitgang (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...6 V, ratiometrisch) of als digitale I/O-link-procesparameter beschikbaar. De I/O-link sensorvarianten beschikken bovendien over twee onafhankelijk configureerbare schakeluitgangen. Naast de standaardvarianten zijn er speciale sensoren voor onder andere het ATEX-bereik of voor zuurstoftoepassingen. Een groot aantal procesaansluitingen en elektrische verbindingen biedt een hoge flexibiliteit in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

Technische gegevens

| Temperatuurgedrag                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediumtemperatuur                         | -40...+135 °C                                                                                                                         |
| Temperatuurcoëfficiënt                    | ± 0.2 % van eindwaarde/10 K                                                                                                           |
| Omgevingsomstandigheden                   |                                                                                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                      | -30...+85 °C                                                                                                                          |
| Opslagtemperatuur                         | -50...+100 °C                                                                                                                         |
| Vibratiebestendigheid                     | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz met amplitude +/- 15 mm, 1 octaaf/minuut in alle 3 richtingen, 50 duurbelastingen, Volgens IEC 68-2:-6 |
| Schokbestendigheid                        | 100 g, 11 ms, halve sinuscurve, alle 6 richtingen, vrije val vanaf 1 m op beton (6x) volgens IEC 68-2-27                              |
| Mechanische gegevens                      |                                                                                                                                       |
| Materiaal behuizing                       | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0                                                           |
| Materiaal drukkoppeling                   | roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                    |
| Materiaal drukopnemer                     | Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)                                                                                                    |
| Procesaansluiting                         | 9/16"-18 UNF buitendraad                                                                                                              |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer  | 24                                                                                                                                    |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1                                                                                                                    |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer        | 20 Nm                                                                                                                                 |
| Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1 |                                                                                                                                       |
| Temperatuur                               | 15...+25 °C                                                                                                                           |
| Luchtdruk                                 | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                   |
| Luchtvochtigheid                          | 45...75 % rel.                                                                                                                        |
| Hulpenergie                               | 24 VDC                                                                                                                                |
| Tests/certificaten                        |                                                                                                                                       |
| Certificaten                              | cULus                                                                                                                                 |
| Goedkeuringsnummer UL                     | E302799                                                                                                                               |
| MTTF                                      | 1564 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                            |
| Meegeleverd                               | O-ring FKM spec. (1 stk)                                                                                                              |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TXL | 6625503  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |

| Afmetingen                                                                        | Type          | Identnr. |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TXL | 6625515  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |