



TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C

Temperatuurdetectie – met stroomuitgang

Kenmerken

- miniaturbouwvorm
- analoge uitgang 4...20 mA
- Fabrieksinstelling -50...150°C (andere op aanvraag)
- Proces aansluiting G1/2" buitendraad
- Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)

Aansluitschema



Functieprincipe

De miniatuurtransmitter van de TTM-serie is beschikbaar in de varianten met geïntegreerde sonde, maar ook met sonde-aansluiting via M12. Door de geïntegreerde elektronica moet het beperkte temperatuurbereik in het bereik van de M12-connector gerespecteerd worden. Bij de variëte LI6 is een analogoog uitgangssignaal (2-draads 4...20mA) beschikbaar. Bij de variant LIUPN ook een schakeluitgang en de communicatie via IO-Link.

Technische gegevens

Type	TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C
Identnr.	100002533
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...150 °C
	-58...302 °F
Opmerking	Max. temperatuur elektronica: 80 °C / 176 °F
Meetelement	Pt1000, DIN EN 60751, klasse A
Aanspreektijd	$t_{05} = 1,5 \text{ s}$ / $t_{09} = 6,0 \text{ s}$ in water bij 0,2 m/s
Dompeldiepte L	460 mm
Buitendiameter	6 mm
Voeding	
Bedrijfsspanning U_s	5.5...32 VDC
Stroomopname	$\leq 20 \text{ mA}$
Kortsluit-/ompoolbeveiliging	Ja / Ja
Beschermingsklasse	IP67
Beschermingsklasse	III
Analoge uitgang	
Stroomuitgang	4...20 mA
Load	$\leq 0,84 \text{ k}\Omega$ bij 24 VDC [$R_{\text{belasting}} = (V_{\text{voeding}} - 5,5 \text{ V}) / 22 \text{ mA}$]
Nauwkeurigheid (lin. + hys. + herh.)	$\pm 0,2 \text{ K}$
Temperatuurgedrag	
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt TK_0	$\pm 0,1 \text{ \%}$ van eindwaarde/10 K
Temperatuurcoëfficiënt bereik TK_s	$\pm 0,1 \text{ \%}$ van eindwaarde/10 K

Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+80 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)
Sensormateriaal	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Procesaansluiting	G 1/2" buitendraad
Drukweerstand	100 bar
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
Tests/certificaten	
MTTF	162 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C