


I/O-systeem excom

800 x 550 x 260 systeembehuizing


EG-VA805526/112-0602/3GD




- Roestvaststalen uitvoering 1.4404 (AISI 316L)
- met inspectievenster
- Flensplaat met kunststof wartels (4x M25 spanningsvoeding, 4x M20 Ex-i bus, 108x M20 Ex-i I/O-signalen) en 1x M20 ontluuchtings-/ontwateringselement
- Extra inbouw van 2 st. glasvezelkoppelmodule OC11Ex/2G.2 incl. bedrading van de RS485IS-aansluitingen met D9T-RS485IS; Ex-e klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) voor de aansluiting van de voedingsspanning
- Roestvaststalen behuizing met ingebouwde moduledrager MT24-3G

Type	EG-VA805526/112-0602/3GD
Identnr.	100005376
Bedrijfsspanning U _B	19.2...32 VDC
Aanduiding van het apparaat	Ex II 3 (1) (2) G Ex ec nA mb ib ic [ia Ga] [op is Gb] IIC T4 Gc
Aanduiding van het apparaat	Ex II 3 (1) (2) D Ex tc [ia Da] [ib op is Db] IIC T135°C Dc
Built-ins	
Moduledrager	1 x MT24-3G
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Aansluitdoorsnede	0,5...10 mm² (AWG: 20...8)
Glasvezelkoppelmodule	2 x OC11Ex/2G.2
Receptacle plate	
Voeding	4 x M25 (Ø 10...17 mm), kunststof, zwart
Veldbus	4x M20 (Ø 7...13 mm), kunststof, blauw
Veldsignalen	108 x M20 (Ø 7...13mm), kunststof, blauw
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Wandsterkte	1.5 mm
Behuizingsoppervlak	geslepen en gepolijst (240ste granulariteit)
Behuizingskleur	roestvaststaal niet gelakeerd
Materiaal dichtingsring	silicone
Inspection window	yes
Bevestigingswijze	wandmontage
Aardingsbouten	M8 x 1.5
Beschermingsgraad	IP66
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 93 % bij 40 °C volgens IEC 60068-2-78 Test Cab
Vibratietest	Volgens IEC 60068-2-6
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Afmetingen	800 x 550 x 260 mm
Certificaten	Ex-Approval

Afmetingen



Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
VSTS22	6884043	Steeksleutel voor kabelwartels, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Steeksleutel voor kabelwartels, SW27	
ELST-M20EX	6884033	drukcompensatie-element (kunststof) ter vermindering van condenswater in de behuizing	
SK8	6900360	Afgeschermd klem voor afgeschermd rails, kabel diameter 3...8 mm, VPE 10 stuks	