

REI-12H15E-2B2048-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line




Technische gegevens

Type	REI-12H15E-2B2048-H1181
Identnr.	100010487
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	6000 tpm
Traagheidsmoment van de rotor	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Aanzetmoment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Uitgangstype	Incrementeel
Resolutie incrementeel	2048 ppr
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	10...30 VDC
Eigen stroomopname	$\leq 100 \text{ mA}$
Uitgangsstroom	$\leq 30 \text{ mA}$
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Maximale impulsfrequentie	300 kHz
Signaalniveau hoog	min. $U_B - 1 \text{ V}$
Signaalniveau laag	max. 0,5 V
Uitgangsfunctie	Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Mechanische gegevens	
Flenstype	flens met statorkoppeling
Flensdiameter	$\varnothing 63 \text{ mm}$
Astype	holle as
Asdiameter D (mm)	15
Asmateriaal	niet roestend staal

Kenmerken

- Flens met statorkoppeling, $\varnothing 63 \text{ mm}$
- Holle as, $\varnothing 15 \text{ mm}$
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- $-40...+85 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10...30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 $\times$ 1, 8-polig
- 2048 impulsen per omwenteling

Aansluitschema



Technische gegevens

Materiaal behuizing	spuitgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	8-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	3000 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP67
Protection class housing	IP65
Protection class shaft	IP67

Toebehoren


RSA-61544700

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 15 mm, binnendiameter 12,7 mm




RSA-51544669

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 15 mm, binnendiameter 12 mm




RSA-41544668

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 15 mm, binnendiameter 9,53 mm




RSA-31544667

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 15 mm, binnendiameter 10 mm




RSA-21544666

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 15 mm, binnendiameter 6,35 mm



RSA-11544665

Isolatie-inzetstuk, buitendiameter 15 mm, binnendiameter 6 mm



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC8T-2/TXL	6625145	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring