



Technische gegevens

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Asmateriaal                        | niet roestend staal    |
| Materiaal behuizing                | sputtergegoten zink    |
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1     |
|                                    | 8-polig                |
| Axiale asbelastbaarheid            | 50 N                   |
| Radiale asbelastbaarheid           | 100 N                  |
| Omgevingsomstandigheden            |                        |
| Omgevingstemperatuur               | -40...+85 °C           |
| Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)   | 300 m/s², 10...2000 Hz |
| Schokbestendigheid (EN 60068-2-27) | 3000 m/s², 6 ms        |
| Beschermingsgraad                  | IP67                   |
| Protection class shaft             | IP67                   |

Toebehoren

RA-BC-20-06-06 100048777



Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-20-06-08 100048778



Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-06-10 100048779




Balgkoppeling met aluminium naaf  
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-06 100048785




Roestvaststalen balgkoppeling  
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Roestvaststalen balgkoppeling  
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-10 100048791




Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 =  
6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-06 100048790




Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 =  
6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06 100048794




Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;  
d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10 100048795



Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;  
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RFA-2 1544631




vierkante flensadapter uit aluminium  
voor encoder met volle as met  
klemmenflens; kantlengte 63,5 mm;  
3 mm sterkte

RFA-13

1544642


vierkante flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens; kantlengte 80 mm; 4 mm sterkte



RFA-1

1544630


vierkante flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens; kantlengte 58 mm; 4 mm sterkte



RFA-4

1544633


Euroflens - flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as, Ø 115 mm, steekcirkeldiameter 100 mm; voor de conversie van 58 mm klemmenflens naar Euroflens



RFA-6

1544635


flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens, Ø 58 mm; voor de conversie van klemmenflens naar synchroflens



RFA-7

1544636


flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as, Ø 65 mm; voor de omzetting naar flens met Ø 65 mm en steekcirkeldiameter 48 mm



RFA-8

1544637


flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens, Ø 70 mm, 4 mm dikte; voor de omzetting naar flens met Ø 70 mm



RFA-9

1544638


hoekflens uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens Ø 58 mm



RFA-11

1544640

flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens, Ø 70 mm, 10 mm dikte; voor de omzetting naar flens met Ø 70 mm



RFA-12

1544641

vierkante flensadapter uit aluminium voor encoder met volle as met klemmenflens; kantlengte 70 mm; 10 mm sterkte



Toebehoren

| Afmetingen                                                                        | Type        | Identnr. |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142  | Aansluitkabel, M12-connector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145  | Aansluitkabel, M12-connector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |