

Technische gegevens

Asmateriaal	Roestvast staal
Materiaal behuizing	sputtergegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	M12, 5-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s²), 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s²), 4 ms
Beschermingsgraad	IP64
Protection class shaft	IP64


Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

CAN-busaansluiting
De CANopen-impulsgevers zijn uitgerust met een M12-connector en kunnen in het apparaat worden afgesloten. De apparaten zijn niet voorzien van een geïntegreerde T-koppelmodule en een doorgeluste bus en mogen daarom alleen als eindapparatuur worden gebruikt (zie ook toebehoren).


Toebehoren

RA-BC-20-06-10 100048779




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-10-10 100048782




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-10-12 100048788




Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-20-08-10 100048781




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-10-12 100048783




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-E-20-10-10 100048787



Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm


RA-SDC-30-10-10 100048792



Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 =
10 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-10-12


100048793



Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-HC-25-10-10


100048796



Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 10 mm, d2 = 10 mm


RA-HC-25-10-12

100048797



Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 10 mm, d2 = 12 mm




Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	FSM-2FKM57	6622101	CANopen/DeviceNet/T-splitter voor voeding, 1 x M12-connector, 2 x M12-contraconnector, 5-polig
	RKC5701-5M	6931034	Buskabel voor CAN (DeviceNet, -CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet: cULus-goedkeuring







Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
Side view (A-A) dimensions: $\varnothing 10$ [0.39], $\varnothing 20$ [0.79], 12 [0.47], 17 [0.67]. Front view dimensions: $\varnothing 63.7$ [2.51]. mm (inch)	RA-MW-200-12-DK1-10	100038302	Meetwiel van aluminium (kruiskarteling) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm
Side view (A-A) dimensions: $\varnothing 10$ [0.39], $\varnothing 20$ [0.79], 12 [0.47], 17 [0.67]. Front view dimensions: $\varnothing 63.7$ [2.51]. mm (inch)	RA-MW-200-12-PS1-10	100038303	Meetwiel van aluminium (PU glad) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm
Side view (A-A) dimensions: $\varnothing 10$ [0.39], $\varnothing 20$ [0.79], 12 [0.47], 17 [0.67]. Front view dimensions: $\varnothing 63.7$ [2.51]. mm (inch)	RA-MW-200-12-RT1-10	100038304	Meetwiel van aluminium (PU met noppen) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm



Afmetingen	Type	Identnr.	
	RA-MW-200-12-PC1-10	100038305	Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm
	RA-MW-500-25-DK1-10	100038314	Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-500-25-PS1-10	100038315	Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-500-25-RT1-10	100038316	Aluminium meetwiel (PU met noppen) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-500-25-PC1-10	100038317	Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-DK1-10	100038306	Aluminium meetwiel (gekarteld) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-PS1-10	100038307	Aluminium meetwiel (glad PU) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RA-MW-300-12-RT1-10	100038308	Aluminium meetwiel (PU met noppen) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-PC1-10	100038309	Aluminium meetwiel (gegroefd PU) voor encoders; omtrek 0,3 m, breedte 12 mm, D = 10 mm
	RA-SAB-15-36	100038251	Veerarm voor encoders met een flens van 58 mm; aanbevolen contactdruk 15 N; maximale contactdruk 30 N
	RA-SAB-30-36	100038294	Veerarm voor encoders met een flens van 58 mm; aanbevolen contactdruk 30 N; maximale contactdruk 40 N