

Toebehoren Doorvoermantel voor temperatuursensoren THW-6-G1/2-TI-L050



- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 6 mm
- Procesaansluiting buitendraad G1/2"
- Dompeldiepte 50 mm
- Materiaal in contact met het medium: Titanium

Algemene beschrijving

Doorvoermantels dienen als bescherming van temperatuursondes tegen agressieve media en hoge drukken. Bij de montage met doorvoermantels heeft de temperatuursonde geen direct contact met het medium. De sonde kan zonder onderbreking van het proces worden vervangen.

Type	THW-6-G1/2-TI-L050
Identnr.	100019272
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...350 °C
	-58...662 °F
Dompeldiepte L	50 mm
Buitendiameter	9 mm
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	Titanium/edelstaal, Titanium 3.7035 (B3)
Binnendiameter	6.2 mm
Procesaansluiting	G 1/2" buitendraad
Drukweerstand	400 bar
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	100 Nm