



REM-116T10S-8BSARWL-H1151

Absolute encoder - Multiturn

Industrial-Line





Technische gegevens

Type	REM-116T10S-8BSARWL-H1151
Identnr.	100012475
Meetprincipe	magnetisch
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	4000 tpm
Absolute nauwkeurigheid	± 1 ° Bij 25 °C
Uitgangstype	Absoluut-multiturn
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	15...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 35 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Uitgangsfunctie	Analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V
Resolutie DA-omvormer	12 Bit
Mechanische gegevens	
Flenstype	synchroflens
Flensdiameter	Ø 58 mm
Astype	Massieve as
Asdiameter D (mm)	10
Golflengte L [mm]	20
Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	sputgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	5-polig

Kenmerken


- Synchroflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: Roestvast staal
- Beschermingsklasse IP65 huis- en aszijde
- -40...+85 °C
- max. 4000 omwentelingen/min (continue werking: 2000)
- Energy Harvesting-technologie
- 15...30 V DC
- Analoge uitgang, 0 ... 10 V schaalbaar tot 65536 omwentelingen met eindschakelaar/rechtsom
- 12 bit resolutie
- Connector, M12 × 1, 5-polig

Aansluitschema



Technische gegevens

Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s ²), 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s ²), 4 ms
Beschermingsgraad	IP65
Protection class shaft	IP65



Toebehoren

RA-BC-20-06-10 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm 2 mm 1.5 Nm	100048779	RA-BC-20-08-10 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm 2 mm 1.5 Nm	100048781
RA-BC-20-10-10 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm 2 mm 1.5 Nm	100048782	RA-BC-20-10-12 Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm 2 mm 1.5 Nm	100048783
RA-BC-E-20-06-10 Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm 2 mm 0.7 Nm	100048786	RA-BC-E-20-10-10 Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm 2 mm 0.7 Nm	100048787
RA-BC-E-20-10-12 Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm 2 mm 0.7 Nm	100048788	RA-SDC-30-10-10 Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm 2.5 mm 1.2 Nm	100048792
RA-SDC-30-10-12 Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm 2.5 mm 1.2 Nm	100048793	RA-HC-25-10-10 Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm 2 mm 1.2 Nm	100048796
RA-HC-25-10-12 Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm 2 mm 1.2 Nm	100048797		

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring

