


RES-186S6C-3C13B-H1181
Absolute encoder - Singleturn
Industrial-Line





Technische gegevens

Type	RES-186S6C-3C13B-H1181
Identnr.	100016314
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	8000 tpm
Aanzetmoment	< 0.03 Nm
Meetbereik	0...360 °
Absolute nauwkeurigheid	± 0.015 ° Bij 25 °C
Uitgangstype	Absoluut-singleturn
Resolutie Singleturn	13 Bit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	10...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 45 mA
Uitgangsstroom	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Signaalniveau hoog	typ. 3.8 V
Signaalniveau laag	typ. 1.3 V (20 mA belasting)
Communicatieprotocol	SSi
Uitgangsfunctie	gray gecodeerd
Mechanische gegevens	
Flenstype	klemflens
Flensdiameter	Ø 58 mm
Astype	Massieve as
Asdiameter D (mm)	6

Kenmerken

- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 6 mm × 10 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- -40...+85 °C
- max. 8000 omw/min (continue werking: 5000 omw/min)
- 10...30 V DC
- SSI, gray
- Connector M12×1, 8-polig
- 360° verdeeld in 13 Bit (8192 posities)

Aansluitschema




Technische gegevens

Golflengte L [mm]	10
Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	suitgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP67
Protection class shaft	IP67

Toebehoren

RCS-15-06-06 1545362

Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 6 mm/6 mm



RCS-15-08-06 1545361

Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 8 mm/6 mm

