


IN TAG 500 SLIX2
Tag HF



Technische gegevens

Type	IN TAG 500 SLIX2
Identnr.	100027728
Opmerking over het product	Niet geschikt voor directe montage op metaal
Aanduiding van het apparaat	II 1G Ex ia IIC T6 Ga II 1D ex ia IIIC T85 °C Da I M1 Ex ia I Ma
Certificaat volgens	Ex Veritas 21ATEX1101X Ex Veritas 21UKEX1103X IECEx EXV 21.0082X
Datatransmissie	inductieve koppeling
Technologie	HF RFID
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Radio- en protocolnormen	ISO 15693 NFC Typ 5
Schrijf-leesafstand max.	462 mm
	in Ex-omgeving - zie bedieningshandleiding
Bouwworm	Hard-tag, R50
Materiaal behuizing	Kunststof, PA6
Materiaal actief vlak	Kunststof, PA6, Zwart
Beschermingsgraad	IP69K
Aandraaimoment	≤ 6.5 Nm
Hoeveelheid in de verpakking	1

Technische gegevens

Type	IN TAG 500 SLIX2
Identnr.	100027728
Opmerking over het product	Niet geschikt voor directe montage op metaal
Datatransmissie	inductieve koppeling
Technologie	HF RFID

Kenmerken

- De tags moeten worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen voordat ze worden ingezet.
- De volgende belastingtest werd bij deze tag uitgevoerd:
Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij -40°C – 5 min. bij 90°C
Aantal geteste cycli: 100, overgangstijd: 30 seconden
Permanente belasting: 140 °C gedurende 100 uur
- Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke toepassing, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
- EEPROM, geheugen 320 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal
- ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- ATEX-categorie I M1, mijnbouw

Functieprincipe

De HF-schrijf-/leesapparaten met de arbeidsfrequentie 13,56 MHz vormen een transmissiezone, waarvan de grootte (0...500 mm) afhankelijk van de combinatie uit schrijf-/leeskop en tag varieert.

De vermelde schrijf-/leesafstanden geven enkel typische waarden onder laboratoriumomstandigheden weer zonder materiaalbeïnvloeding.

De schrijf-/leesafstanden van de tags voor montage in/op metaal werden in/op metaal bepaald.

Door componenttoleranties, inbouwsituatie in de toepassing, omgevingsomstandigheden en beïnvloeding door materialen (in het bijzonder metaal) kunnen de bereikbare afstanden tot 30 % afwijken.

Daarom is een test van de toepassing (vooral bij het lezen en schrijven in de beweging) onder realistische omstandigheden absoluut noodzakelijk!

Technische gegevens

Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Geheugentype	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLIX2
Geheugengrootte	320 Byte
Geheugen	lezen/schrijven
Vrij bruikbaar geheugen	316 Byte
	Met een wachtwoord beveiligde toegang tot de gegevens in de tag mogelijk (firmware Xv98 of hoger in het schrijf-leesapparaat noodzakelijk)
Aantal leesoperaties	onbeperkt
Aantal schrijfoperaties	10 ⁵
Typische leestijd	2 ms/Byte
Typische schrijftijd	3 ms/Byte
Radio- en protocolnormen	ISO 15693 NFC Typ 5
Minimumafstand tot metaal	10 mm
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang	-40...+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik	-45...+85 °C
	140 °C, 1 × 100 uur
	in Ex-omgeving - zie bedieningshandleiding
Aanduiding van het apparaat	II 1G Ex ia IIC T6 Ga II 1D ex ia IIIC T85 °C Da I M1 Ex ia I Ma
Certificaat volgens	Ex Veritas 21ATEX1101X Ex Veritas 21UKEX1103X IECEX EXV 21.0082X
Bouwworm	Hard-tag, R50
Diameter	50 mm +/-0.5 mm
Binnendiameter	5.2 mm +/-0.3 mm
Hoogte behuizing	3.5 mm +/-0.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PA6
Materiaal actief vlak	Kunststof, PA6, Zwart
Aandraaimoment	≤ 6.5 Nm
Beschermingsgraad	IP69K
Hoeveelheid in de verpakking	1