


Unmanaged ethernetswitch

5 poorten voor 100 Mbit

TNIC-UX-5FE



- 5 × RJ45, ethernet van 100 Mbps
- Aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP30
- 3-polige afdopbare schroefaansluiting
- Voeding, ethernet, behuizing galvanisch geïsoleerd

Type	TNIC-UX-5FE
Identnr.	100049175


Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	6...36 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	insteekbare schroefklemmenrij
Bedrijfsstroom	Bij 24 VDC: min. 20 mA; max. 40 mA
Potentiaalscheiding	Galvanische isolatie van voeding, ethernet, behuizing
	Spanningsbestendig tot 0,75 kVDC

Systeemdata	
Transmissiesnelheid Ethernet	10/100 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet	5 x RJ45
Doorsturen van pakketten	store and forward

Switch Interface	
10/100 Mbit Ports	5
802.3q Compliance	Ja
802.3u Compliance	Ja
802.3x Compliance	Ja
Auto-Crossing (802.3)	Ja
Auto-Negotiation (802.3)	Ja
Auto-Polarity (802.3)	Ja
Flow Control (802.3X)	Ja
Jumbo Frames	Nee
Multicasts	Ja
Multiple Queues per Port	Ja, max. 4

Normen-/richtlijnenconformiteit	
Goedkeuringen en certificaten	CE en UKCA
	Uv-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL-certificaat	cULus-GECERTIFICEERD 21 W2, behuizingstype 1 IND.CONT.EQ.

Systeemdata	
Afmetingen (B x L x D)	17.5 x 66 x 89 mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 %, geen condensatie
Altitude	Max. 2000 m
Beschermingsgraad	IP30
MTTF	350 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Behuizingsmateriaal	Geanodiseerd aluminium, roestvast staal
Halogeenvrij	ja
Montage	DIN-rail van 35 mm



Instructie

- 1 PWR: LED Power
- 2 L/A: LED 10/100 Mbps
- 3 XF1–XF5: Ethernet-interface
- 4 XD: voeding
- 5 Beugel voor DIN-railmontage

Voeding

