


Unmanaged ethernetswitch 5 × 1000 Mbit poorten TNIC-UX-5GE



- 5 × RJ45, ethernet van 1 Gbps
- Aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP30
- 3-polige afdopbare schroefaansluiting
- Voeding, ethernet, behuizing galvanisch geïsoleerd


Type	TNIC-UX-5GE
Identnr.	100049178
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	9...36 VDC 12...28 VAC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	insteekbare schroefklemmenrij
Bedrijfsstroom	Bij 24 VDC: min. 60 mA; max. 130 mA Bij 24 VAC: min. 120 mA; max. 260 mA
Potentiaalscheiding	Galvanische isolatie van voeding, ethernet, behuizing Spanningsbestendig tot 2,25 kVDC

Systeemdata	
Transmissiesnelheid Ethernet	10/100/1000 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet	5 x RJ45
Doorsturen van pakketten	store and forward

Switch Interface	
10/100/1000 Mbit Ports	5
802.3ab Compliance	Ja
802.3q Complicance	Ja
802.3u Compliance	Ja
802.3x Compliance	Ja
Auto-Crossing (802.3)	Ja
Auto-Negotioation (802.3)	Ja
Auto-Polarity (802.3)	Ja
Flow Control (802.3X)	Ja
Jumbo Frames	Ja, tot 9216 bytes
Multicasts	Ja
Multiple Queues per Port	Ja, max. 8

Normen-/richtlijnenconformiteit	
Goedkeuringen en certificaten	CE en UKCA Uv-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL-certificaat	cULus-GECERTIFICEERD 21 W2, behuizingstype 1 IND.CONT.EQ.

Systeemdata	
Afmetingen (B x L x D)	22.5 x 77.4 x 103 mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 %, geen condensatie
Altitude	Max. 2000 m
Beschermingsgraad	IP30
MTTF	208 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Behuizingsmateriaal	Geanodiseerd aluminium, roestvast staal
Halogeenvrij	ja
Montage	DIN-rail van 35 mm



Instructie

- 1 PWR (P): LED Power PWR (P): LED Power
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mbps L/A: LED 10/100 Mbps
- 3 L/A (G): LED 1000 Mbps
- 4 XF1–XF5: Ethernet-interface
- 5 XD: voeding
- 6 Beugel voor DIN-railmontage

Voeding

