


# NI4-DSU26-2Y1X2-H1140

## Inductieve sensor – dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen




### Kenmerken

- rechthoekig, bouwvorm DSU26
- kunststof, PP-GF30-VO
- twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
- Montage op alle standaardaandrijvingen
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- 2 × uitgangen volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Connector M12 × 1
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1

### Technische gegevens


|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                   | NI4-DSU26-2Y1X2-H1140                                                                                                                   |
| Identnr.                               | 1051007                                                                                                                                 |
| <b>Algemene gegevens</b>               |                                                                                                                                         |
| Nominale schakelafstand                | 4 mm                                                                                                                                    |
| Inbouwsituatie                         | Niet-bondig                                                                                                                             |
| Correctiefactoren                      | St37 = 1; Al = 0,3; roestvast staal = 0,7; Ms = 0,4                                                                                     |
| Herhalingsnauwkeurigheid               | ≤ 2 % van eindwaarde                                                                                                                    |
| Temperatuurdriфт                       | ≤ ±10 %                                                                                                                                 |
| Hysteresis                             | 1...10 %                                                                                                                                |
| <b>Elektrische gegevens</b>            |                                                                                                                                         |
| Uitgangsfunctie                        | Vierdraads, NAMUR                                                                                                                       |
| Schakelfrequentie                      | 0.05 kHz                                                                                                                                |
| Spanning                               | nom. 8.2 VDC                                                                                                                            |
| Stroomopname niet-bedempt              | ≥ 2.1 mA                                                                                                                                |
| Stroomopname bedempt                   | ≤ 1.2 mA                                                                                                                                |
| Certificaat volgens                    | KEMA 02 ATEX 1090X                                                                                                                      |
| Interne capaciteit (C)/inductantie (L) | 150 nF/150 µH                                                                                                                           |
| Aanduiding van het apparaat            | EX II 2 G Ex ia IIC T6 Gb/II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da<br>(max. U <sub>i</sub> = 20 V, I <sub>i</sub> = 60 mA, P <sub>i</sub> = 200 mW) |
| Opgelet                                | statische lading vermijden                                                                                                              |
| <b>Mechanische gegevens</b>            |                                                                                                                                         |
| Bouwvorm                               | Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen, DSU26                                                                                |
| Afmetingen                             | 68 x 60 x 35.4 mm                                                                                                                       |
| Materiaal behuizing                    | Kunststof, PP-GF30, geel                                                                                                                |

### Aansluitschema



### Functieprincipe


Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing.






Toebehoren

| Afmetingen | Type            | Identnr. |                                                                                                                |
|------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC4.441T-2/TEB | 6628444  | Aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, blauw; cULus-goedkeuring |



Toebehoren

| Afmetingen | Type                     | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC | 7580020  | scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |



## Handleiding

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correct gebruik                                           | Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/34/EU en is volgens EN 60079-0:2018 en EN 60079-11:2012 geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke atmosferen. Daarnaast is het geschikt voor toepassingen in veiligheidssystemen met inbegrip van SIL2 volgens IEC 61508. Voor een correcte werking dienen de nationale voorschriften en bepalingen in acht te worden genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebruik in explosieve atmosferen volgens classificering   | II 2 G en II 1 D (groep II, categorie 2 G, elektrisch materieel voor gasatmosferen en categorie 1 D, elektrisch materieel voor stoffhoudende atmosferen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aanduiding (zie apparaat of technische fiche)             | Ⓔ II 2 G en Ex ia IIC T6 Gb en Ⓔ II 1 D Ex ia IIIC T135 °C<br>Da conform EN 60079-0, -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toelaatbare omgevingstemperatuur op de plaats van gebruik | -25...+70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Installatie / Inbedrijfname                               | De apparaten mogen enkel door gekwalificeerd personeel worden opgebouwd, aangesloten en in bedrijf genomen. Het personeel moet voldoende kennis hebben over beschermingsgraden, voorschriften en verordeningen voor elektrisch materieel in het Ex-bereik. Controleer of de classificatie en de aanduiding op het apparaat geschikt is voor de toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           | Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op gecertificeerde Exi-stroomkringen volgens EN 60079-0 en EN 60079-11. De maximaal toegelaten elektrische waarden moeten in acht worden genomen. Na de aansluiting op andere stroomkringen mag de sensor niet meer in EXi installaties worden gebruikt. Bij de koppeling van (bijbehorend) elektrisch materieel moet het "bewijs van de intrinsieke veiligheid" worden geleverd (EN60079-14). OPGELET! Bij gebruik in veiligheidssystemen moet de gehele inhoud van het veiligheidshandboek in acht worden genomen.                                                                                                                                         |
| Inbouw- en montage-instructies                            | Vermijd statische ladingen bij kunststoffen apparaten en kabels. Reinig het apparaat enkel met een vochtige doek. Monteer het apparaat niet in de stofstroom en vermijd stofafzetting op de apparaten. Indien de apparaten en kabels mechanisch beschadigd kunnen worden, dienen deze te worden beschermd. Zij moeten tegen sterke elektromagnetische velden worden afgeschermd. De aansluitconfiguratie en de elektrische parameters vindt u terug op het label van het apparaat of in de technische fiche. Om vervuiling te vermijden, de eventueel aanwezige afsluitstop van de kabelwartels resp. de stekkers eerst verwijderen vooraleer de kabels in te voeren resp. de kabelschoenen open te draaien. |
| Bijzondere bepalingen voor een veilige werking            | statische lading is te vermijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Onderhoud/service                                         | Reparaties zijn niet toegestaan. Het certificaat vervalt wanneer de reparaties of ingrepen aan het apparaat niet door de fabricant worden uitgevoerd. De belangrijkste data uit het certificaat van de fabricant zijn opgesomd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |