


WIM96-UNTLL-IOL-0.3-RS4

Magneetinductieve lineaire meetsensor – Voor de analoge detectie in pneumatische cilinders




Technische gegevens

Type	WIM96-UNTLL-IOL-0.3-RS4
Identnr.	100034308
Opmerking over het product	1 mm komt overeen met 128 waarden in de IO-Link-procesgegevens
Meetprincipe	magnetisch
Algemene gegevens	
Meetbereik	96 mm
Resolutie	15 bit
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 0,06% van meetbereik [A — B]
	Bij niet-draaibare zuigerstang en 25 °C
Lineariteitsafwijking	< 0,3 mm
Temperatuurdriift	≤ ± 0.006 %/K
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	15...30 VDC
Ripple U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Eigen stroomopname	≤ 25 mA
Isolatietestspanning	0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja/Volledig
Communicatieprotocol	IO-Link
Uitgangsfunctie	Vierdraads
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Minimum cycle time	2.3 ms

Kenmerken

- Kunststof, PA66-GF25
- Voor directe montage op pneumatische cilinders met T-profielgleuf
- Meetbereik: 96 mm
- 4-draads, 15...30 VDC
- IO-Link 1.1
- COM2
- Inleren via IO-Link of knop
- Kabel met connector M12 × 1

Aansluitschema



Functieprincipe

De op het Hall-principe gebaseerde lineaire meetsensoren leveren een uitgangssignaal proportioneel aan de positie van de zuiger van een pneumatische cilinder, waarmee regeltoepassingen kunnen worden uitgevoerd. De polariteit van de magneet heeft geen invloed op het uitgangssignaal. De robuuste sensoren overtuigen door een optimale herhalingsnauwkeurigheid, resolutie en lineariteit en bieden een uitstekende

Technische gegevens

elektromagnetische compatibiliteit alsook een breed temperatuurbereik.

Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, UNTL
Afmetingen	109 x 13.6 x 14.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PA66-GF25
Aandraaimoment bevestigingsschroef	0.25 Nm
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1
Kabeluitvoering	Ø 2.6 mm, Zwart, TPE, 0.3 m
	Halogeenvrij, onontvlambaar volgens VDE, onder 0 °C kabel vast plaatsen
Aderdoorsnede	4x 0.25 mm ²
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
Weergave van de magneetveldstatus	LED, geel