


Ford Process Inspection Box voor aansluiting op IO-link-master

4 knoppen met lamp

OPIL-E4-IO3-FE03



- Robuuste behuizing
- Taal opschrift: Roemeens
- 4x verlichte drukknop, ringverlichting wit

Type	OPIL-E4-IO3-FE03
Identnr.	100036507


Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18 ... 30 VDC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	M12
Bedrijfsstroom	Max. 150 mA

IO-Link	
Aansluittechniek IO-Link	1 x M12
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frametype	Ondersteunt alles
Transmissiesnelheid	COM 2 / 38,4 kBit/s

Normen-/richtlijnenconformiteit	
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2:2007

Systeemdata	
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Beschermingsgraad	IP54

IO-link M12 x 1



I/O-toewijzing op FIL20-8DXP

			Procesgegevens
PROCESCONTROLE CONTROL DE PROCESOS PROCESS INSPECTION		Uitgang I/O ₇	Byte.Bit-offset 0.7
		Ingang I/O ₆	Byte.Bit-offset 0.6
PROCES HERHALEN REPETIR PROCESO PROCESS REPEAT		Uitgang I/O ₅	Byte.Bit-offset 0.5
		Ingang I/O ₄	Byte.Bit-offset 0.4
PROCES OK PROCESO OK PROCESS OK		Uitgang I/O ₃	Byte.Bit-offset 0.3
		Ingang I/O ₂	Byte.Bit-offset 0.2
PROCES NOK PROCESO NOK PROCESS NOK		Uitgang I/O ₁	Byte.Bit-offset 0.1
		Ingang I/O ₀	Byte.Bit-offset 0.0