


PK012R-P14-2UP8X-V1141


druksensor – IO-Link met 2 transistorschakeluitgangen PNP



Kenmerken

- Compact model
- Voor druk- en vacuümbewaking
- Afstelbare sensorbehuizing
- Display 360° draaibaar
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- 2x PNP-uitgangen, IO-Link
- drukbereik 0 ... 12 bar rel.

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	PK012R-P14-2UP8X-V1141
Identnr.	100042131
Afdruktype	Relatieve druk
Drukbereik	0...12 bar
	0...174.05 psi
	0...1.2 MPa
Toegelaten overdruk	≤ 15 bar
Aanspreektijd	< 2,8 ms
Voeding	
Bedrijfsspanning U_b	10.8...30 VDC
Kortsluit-/ompoolbeveiliging	Ja / Ja
Beschermingsklasse	IP65
Uitgangen	
Uitgang 1	schakeluitgang of IO-Link modus
Uitgang 2	Schakeluitgang
Schakeluitgang	
Uitgangsfunctie	N.O. / N.C., PNP
Accuracy	± 2 % FS BSL
Nominale bedrijfsstroom	0.25 A
Schakelfrequentie	≤ 200 Hz
Schakelpunt(en)	0...100%
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.1
Parametrering	FDT/DTM
Transmissiefysica	Volddoet aan de 3-draadsfysica (PHY2)
Transmissiesnelheid	COM 2 / 38,4 kBit/s





Functieprincipe

De druksensoren van de PK-serie werken met een silicium-meetcel. Door de drukwerking op het silicium wordt een drukproportioneel signaal gegenereerd en elektronisch verder verwerkt. Het verwerkte signaal is beschikbaar als schakeluitgang of als digitale procesparameter. De sensoren zijn uitsluitend te gebruiken voor niet-agressieve gas- en drukluchttoepassingen. Bij geoliede perslucht wordt aanbevolen de drukaansluiting naar onder te laten wijzen.

Technische gegevens

Frametype	2.2
Temperatuurbedrag	
Mediumtemperatuur	0...+60 °C
Temperatuurcoëfficiënt	± 0.2 % van eindwaarde/10 K
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-10...+60 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Vibratiebestendigheid	10 tot 55 Hz 1,5 mm, XYZ 2 uur.
Schokbestendigheid	10 g (11 ms) volgens IEC 68-2-27
EMV	stooremissie volgens EN 61000-6-4* stoorbestendigheid volgens EN 61000-6-2* * afgeschermd aansluitkabel wordt aanbevolen
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Materiaal drukopnemer	Silicium
Procesaansluiting	1/8" NPT buitendraad 1/4" NPT buitendraad
Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer	SW 16
Elektrische aansluiting	Connector, M8 × 1
Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
Displays/bedieningselementen	
Weergave	3-cijferig 7-segment display, 360° draai-baar
Schakeltoestandsindicatie	2 x LED, Geel/geel
Programmeermogelijkheden	Schakel-/terugschakelpunten; NC/NO; hysteresis-/venstermodus; in-/uitschakel-vertraging; drukeenheid; diagnosemodus
Tests/certificaten	
MTTF	318 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	PKW4M-2/TXL	6625559	Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	PKG4M-2/TXL	6625553	Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	PKW4M-2/TEL	6625067	Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	PKG4M-2/TEL	6625061	Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring