


set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-DPV1-8



- Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop
- 2 decimale draaicodeerschakelaars voor de instelling van het Profibus-adres
- maximale transmissiesnelheid naar de veldbus 12 MBit/s
- 9-polige Sub-D-contraconnector voor de veldbusaansluiting
- schroefklemmen voor de spanningsvoeding
- LED's voor de weergave van de voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten alsook van status en diagnose
- aansluiting van maximaal 8 schrijf-leeskoppen met BLident verbindingskabels
- gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-leeskoppen

Type	TI-BL20-DPV1-8
Ident no.	1545007
Aantal kanalen	8
Afmetingen (B x L x D)	110.3 x 128.9 x 74.4 mm

Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Voedingsspanning	24 VDC
Systeemvoeding	24 VDC / 5 VDC
Modulevoeding	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Max. voedingsstroom modules	10
Max. systeemvoedingsstroom	1.2

Transmissiesnelheid veldbus	9.6 Kbit/s...12 Mbit/s
Adresbereik veldbus	1...99
Adressering veldbus	2 draaischakelaars
Service-interface	PS/2-contraconnector
Aansluittechniek veldbus	1 x SUB-D-connector
Aansluittechniek - spanningsvoeding	schroefklemmen
Veldbusafsluiting	extern

Transmissiesnelheid	115,2 kBit/s
Potentiaalscheiding	scheiding van elektronica en veldniveau via optokoppelmodule

Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
---------------------------------	-------------------


Sensorvoeding	0.25 A per kanaal, kortsluitvast
----------------------	----------------------------------

Aantal diagnosebytes	4
Aantal diagnosebytes	3
Aantal parameterbytes	8
Aantal parameterbytes	5
Aantal ingangsbytes	4
Aantal uitgangsbytes	4

Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP20

Meegeleverd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
--------------------	---

Veldvoeding/Systeemvoeding



set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-DPV1-8

Functieprincipe

BL ident biedt u verschillende mogelijkheden om het systeem te integreren in uw installaties.

Verschiedende veldbus-normen zoals PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Ethernet Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen en PROFINET IO bieden een flexibele integratie.



BL ident-Simple elektronische modules (BL20-2RFID-S, BL67-2RFID-S) kunnen zonder functiebouwsteen in beschikbare sturingen of host-systemen geïntegreerd worden, aangezien in- en uitgangsprozessdata voor de communicatie worden gebruikt.

Programmeerbare gateways met decentrale voorverwerking dienen voor het ontlasten van sturing en veldbus.

Zogenaamde voormonteerde sets (2-, 4-, 6- of 8-kanalig) voor alle veldbussen reduceren het montagewerk.





set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-8

Anschlussübersicht

	spanningsvoeding De systeemvoeding U_{sys} voedt de gateway en de I/O-modules. De veldvoeding U_L voedt de sensoren en de actuatoren.	Aansluitconfiguratie 
	PROFIBUS-DP veldbuskabel (voorbeeld): D9T451-2M (ident-nr. 6915759) of RSSW-D9T451-2M (ident-nr. 6915779)	Aansluitconfiguratie  1 = shield 2 = n.c. 3 = RD (Bus B) 4 = n.c. 5 = GND 6 = 5 VDC 7 = n.c. 8 = GN (Bus A) 9 = n.c.

set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-DPV1-8

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL20-S4T-SBBS 6827046 trekveeraansluiting BL20-S4S-SBBS 6827047 schroefaansluiting	Aansluitconfiguratie Connector .../S2500  connector .../S2501  Connector .../S2503 

set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20

TI-BL20-DPV1-8

LED-weergaven

LED	Kleur	Status	betekenis
D		UIT	Geen foutmelding of diagnose actief.
	ROOD	AAN	Uitval van de modulebuscommunicatie Controleer of meer dan twee naburige elektronica-modules verwijderd werden. Relevant zijn modules die zich tussen gateway en deze module bevinden.
	ROOD	KNIPPEREND (0.5 Hz)	Open modulediagnose.
RW0 / RW1		UIT	geen tag beschikbaar, geen actieve diagnose
	GROEN	AAN	tag beschikbaar
	GROEN	KNIPPEREND (2 Hz)	Datauitwisseling met de tag actief
	ROOD	AAN	Schrijf-/leeskop fout
	ROOD	KNIPPEREND (2 Hz)	Kortsluiting in de spanningsvoeding van schrijf- leeskop

set voor Profibus-DPV1 in beschermingsgraad IP20

TI-BL20-DPV1-8

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	02R125	Grekveerbedieningswerktuig	