



Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20

TI-BL20-E-DN-S-8



- Voor de integratie in PLC-systemen is geen speciale software (functiemodule) vereist.
- Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop
- draaicodeerschakelaar voor de instelling van het bus-adres
- maximale transmissiesnelheid naar de veldbus 120/250/500 KBit/s
- LED's voor de weergave van de voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten alsook van status en diagnose
- aansluiting van maximaal 8 schrijf-leeskoppen met BLident verbindingskabels
- gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-leeskoppen

Veldvoeding/Systeemvoeding



Type	TI-BL20-E-DN-S-8
Ident no.	1545133
Aantal kanalen	8
Afmetingen (B x L x D)	93.2 x 129.5 x 75 mm
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Voedingsspanning	24 VDC
Systeemvoeding	24 VDC / 5 VDC
Modulevoeding	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Max. voedingsstroom modules	8
Max. systeemvoedingsstroom	0.7
Transmissiesnelheid veldbus	125/250/500 Kbit/s
Adresbereik veldbus	0...63
Adressering veldbus	via DIP-switch
Service-interface	PS/2-contrconnector
Aansluittechniek veldbus	Open-Style-Connector
Aansluittechniek - spanningsvoeding	Push in klemmen
Veldbusafsluiting	via DIP-switch
Transmissiesnelheid	115,2 kBit/s
Potentiaalscheiding	scheiding van elektronica en veldniveau via optokoppelmodule
Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
Sensorvoeding	0.25 A per kanaal, kortsluitvast
Aantal diagnosebytes	4
Aantal parameterbytes	8
Aantal ingangsbytes	24
Aantal uitgangsbytes	24
Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP20
Meegeleverd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x afsluitplaat BL20-ABPL, 1 x Open Style Connector
Meegeleverd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x eindplaat BL20-ABPL, 1 x open connector

Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20

TI-BL20-E-DN-S-8

Functieprincipe

BL ident biedt u verschillende mogelijkheden om het systeem te integreren in uw installaties.

Verschillende veldbus-normen zoals PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Ethernet Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen en PROFINET IO bieden een flexibele integratie.





BL ident-Simple elektronische modules (BL20-2RFID-S, BL67-2RFID-S) kunnen zonder functiebouwsteen in beschikbare sturingen of host-systemen geïntegreerd worden, aangezien in- en uitgangsprozessdata voor de communicatie worden gebruikt.

Programmeerbare gateways met decentrale voorverwerking dienen voor het ontlasten van sturing en veldbus.

Zogenaamde voormonteerde sets (2-, 4-, 6- of 8-kanalig) voor alle veldbussen reduceren het montagewerk.





Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-E-DN-S-8

Anschlussübersicht

	spanningsvoeding De systeemvoeding U_{sys} voedt de gateway en de I/O-modules. De veldvoeding U_L voedt de sensoren en de actuatoren.	Aansluitconfiguratie 
	DeviceNet veldbuskabel (voorbeeld): CBC5-572-2M (ident-nr. 6606065) of RKC5701-5M (ident-nr. 6931035)	Aansluitconfiguratie 
	spanningsvoeding Het U_{sys}-systeem levert voeding aan de gateway en de I/O-modules. De U_L-veldvoeding levert voeding aan de sensoren en actuators.	Pinbezetting 
	DeviceNet Veldbuskabel (voorbeeld): CBC5-572-2M (ID 6606065) of RKC5701-5M (ID 6931035)	Pinbezetting 

Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-E-DN-S-8

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL20-S4T-SBBS 6827046 trekveeraansluiting BL20-S4S-SBBS 6827047 schroefaansluiting	Aansluitconfiguratie Connector .../S2500  connector .../S2501  Connector .../S2503 

Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20

TI-BL20-E-DN-S-8

LED-weergaven

LED	Kleur	Status	Betekenis
D		UIT	Geen foutmelding of diagnose actief.
	ROOD	AAN	Uitval van de modulebuscommunicatie. Controleer of meer dan twee naburige elektronica-modules verwijderd werden. Relevant zijn modules, die zich tussen de gateway en deze module bevinden.
	ROOD	KNIPPEREND (0.5 Hz)	Actuele modulediagnose.
RW0 / RW1		UIT	geen tag beschikbaar, geen actieve diagnose
	GROEN	AAN	tag beschikbaar
	GROEN	KNIPPEREND (2 Hz)	Datauitwisseling met de tag actief
	ROOD	AAN	Schrijf-/leeskop fout
	ROOD	KNIPPEREND (2 Hz)	Kortsluiting in de spanningsvoeding van schrijf- leeskop

Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20




TI-BL20-E-DN-S-8

I/O Data Mapping

INPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	1	Error Code							
	2	Error Code 1							
	3	Reserved							
	4	READ DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	13	Error Code							
	14	Error Code 1							
	15	Reserved							
	16	READ DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								
OUTPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	1	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	2	Address high byte							
	3	Address low byte							
	4	WRITE DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	13	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	14	Address high byte							
	15	Address low byte							
	16	WRITE DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								

Economy-set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-E-DN-S-8

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
BL20-ABPL (2 PCS.)	6827123	afsluitplaat voor de mechanische afsluiting van een BL20 station na de laatste I/O module (2 stuks)	
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)	6827124	Eindbeugel voor de mechanische bevestiging van een BL20-station (10 stuks)	
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	6827125	Gtrekveerbedieningswerktuig	
BL20-ABPL (2 PCS.)	6827123	afsluitplaat voor de mechanische afsluiting van een BL20 station na de laatste I/O module (2 stuks)	
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)	6827124	Eindbeugel voor de mechanische bevestiging van een BL20-station (10 stuks)	