


Montagetoebehoren

Hoogtemperatuur-verbindingskabel

Voor inductieve sensor tot 250 °C


HTC1102 10M



Type	HTC1102 10M
Identnr.	1602407
Kabeluitvoering	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m aluminium kabelbeschermingslang Ø 8 mm
Aderdoorsnede	3x 0.34 mm ²
Draad	19x0.16mm
Omgevingstemperatuur	0...+250 °C
Beschermingsgraad	IP50

- 10 meter FEP-kabel, afgeschermd, 3 x 0,34 mm²
- Met aluminium beschermingslang Ø 8 mm
- voor temperaturen tot +250°C
- functie enkel met verwerkingsapparaat EM30-AP6X2-H1141/S1102
- voor de aansluiting op inductieve sensoren tot 250°C

Aansluitschema



Algemene beschrijving

De sensoren moeten samen met een verwerkingsapparaat bediend worden. Bij de instelling van de schakelafstand bij kamertemperatuur moet men rekening houden met de temperatuurevolutie van de sensor. Inductieve sensoren in een speciale uitvoering kunnen ingezet worden bij temperaturen vanaf -40 °C of tot max. +250 °C.