


NI2-Q6.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34


Inductieve sensor – positiecontroller voor de klemtechniek



Kenmerken

- Power Block BDS met twee aangesloten sensoren en LED's
- robuuste oriënteerbare connector 0°, 45° en 90° voor optimale kabelaanleg
- kunststof, trogamid
- Magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden tot 100 mT
- 2 x N.O., PNP-uitgang
- DC 4-draads, 10...30 VDC

Aansluitschema



Funcieprincipe

TURCK biedt speciale positiecontrollers voor de klemtechniek, bestaande uit twee miniatuursensoren, als een gepaste oplossing voor "open/gesloten" detectie. Turck biedt een nagenoeg onbeperkt aantal combinaties uit vier verschillende power-blokken en meer dan 40 verschillende sensormodulebouwvormen.

Technische gegevens

Type	NI2-Q6.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Identnr.	1650098
Special version	S34 Komt overeen met: Magneetveldvast
Algemene gegevens	
Nominale schakelafstand	2 mm
Inbouwsituatie	Niet-bondig
Veilige schakelafstand	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Correctiefactoren	St37 = 1; AL = 0,7; roestvast staal = 0,75; Ms = 0,45
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 2 % van eindwaarde
Temperatuurdriift	$\leq \pm 10$ %
Hysteresis	3...15 %
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Ripple U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 150 mA
Eigen stroomopname	≤ 20 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Isolatietestspanning	0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Spanningsverlies bij I_s	≤ 1.8 V
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Volledig
Uitgangsfunctie	Vierdraads, N.O.-contact, PNP
Kleinste bedrijfsstroom	≥ 1 mA
Schakelfrequentie	0.03 kHz

Technische gegevens

Mechanische gegevens	
Bouwvorm	positiecontroller voor de klemtechniek, Q6,5
Afmetingen	47 x 18 x 18 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Trogamit
Materiaal actief vlak	Kunststof, PP GR-20
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Kabeluitvoering	Ø 2 mm, Grijs, Lif9Y-11Y, PUR, 0.1 m
Aderdoorsnede	3x 0.08 mm ²
Draad	40 x0.05 mm
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	2 x LED, Geel/rood
Meegeleverd	schroef M5 x 25 DIN 912

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving													
	<table><tr><td>Afstand D</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>Afstand W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>Afstand S</td><td>1,5 x B</td></tr><tr><td>Afstand G</td><td>6 x Sn</td></tr><tr><td>Afstand N</td><td>2 x Sn</td></tr><tr><td>Breedte van het actief vlak B</td><td>6.5 mm</td></tr></table>	Afstand D	3 x B	Afstand W	3 x Sn	Afstand S	1,5 x B	Afstand G	6 x Sn	Afstand N	2 x Sn	Breedte van het actief vlak B	6.5 mm
Afstand D	3 x B												
Afstand W	3 x Sn												
Afstand S	1,5 x B												
Afstand G	6 x Sn												
Afstand N	2 x Sn												
Breedte van het actief vlak B	6.5 mm												

Hou er rekening mee, dat deze sensor niet-bondig moet worden ingebouwd.

Onder de volgende omstandigheden is echter een gedeeltelijk bondige, eenzijdige inbouw mogelijk:


afstand N1 = 0 mm bij gelijktijdige afstand S1 = 1 mm of
afstand N1 = 1 mm bij gelijktijdige afstand S1 = 0 mm

De waarden gelden bij inbouw in aluminium

afstand N1 = 0 mm bij gelijktijdige afstand S1 = 5 mm of
afstand N1 = 5 mm bij gelijktijdige afstand S1 = 0 mm

De waarden gelden bij inbouw in St37.

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring