


LEDWA70XD5-XQ

beeldverwerking – oppervlaklicht



Technische gegevens

Type	LEDWA70XD5-XQ
Identnr.	3016016
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300 K
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Wit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- zeer krachtige verlichting
- beschermingsklasse: IP50
- kleur: wit
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.