


LEDRR70XD5-XQ

beeldverwerking – ringlicht



Technische gegevens

Type	LEDRR70XD5-XQ
Identnr.	3017244
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	350 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	76.2 x 76.2 x 38.7 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.