


LEDRA70XD5-XM

beeldverwerking – oppervlaklicht





Technische gegevens

Type	LEDRA70XD5-XM
Identnr.	3015729
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Aansluitschema



Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.