


TGR3/8MPFMQ
contactpunt – Kunststoff-lichtgeleider



Kenmerken

- Voor de niveaudetectie met gaffelvormige kunststoffen lichtgeleiders van het type PBT46U en PBT26UM6M.1
- Behuizing van polypropyleen met 3/8-32 buitendraad
- Sonde uit kwartsglas
- Omgevingstemperatuur van -30°C...+70°C.

Technische gegevens

Type	TGR3/8MPFMQ
Identnr.	3023268
Optische Gegevens	
Functie	lichtgeleidereindstuk
Lichtgeleidertype	kunststof
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	schroefdraad, TGR3
Afmetingen	Ø 15.7 x 34.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Hulsmateriaal	kunststof
Buigcycli	0
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	PBT26UM6M.1	3065942	Kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: Lichtsensor, schroefdraadhuls M6, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C...+70 °C 1829 mm, kerndiameter: 0,5 mm
	PBT46UM6M.1	3077833	Kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: Lichtsensor, schroefdraadhuls M6 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel van polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C...+70 °C, lengte: 1829 mm, kerndiameter: 1 mm