


TGRM8MM

contactpunt – vidro



Kenmerken


- Voor de niveaudetectie met gaffelvormige kunststoffen lichtgeleiders van het type BT2..SM8 en BAT2..UM8
- Behuizing van roestvaststaal met M8-binnendraad
- Sonde uit kwartsglas

Technische gegevens

Type	TGRM8MM
Identnr.	3023561
Optische Gegevens	
Functie	lichtgeleidereindstuk
Lichtgeleidertype	Glas
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	gladde behuizing, TGRM8MM
Afmetingen	Ø 9.5 x 113 mm
Materiaal behuizing	glas roestvast staal
Buigcycli	0
Omgevingstemperatuur	-140...+249 °C
Beschermingsgraad	IP67

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	BAT23SM8	3023160



Glasvezelkabel, bedrijfsmodus:
Lichtsensoren, kabelmateriaal
roestvaststaal, voor
omgevingstemperaturen -140 °C...+250
°C, lengte: 914 mm

Afmetingen	Type	Identnr.	
	BAT26SM8	3073127	Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: Lichtsensor, kabelmateriaal roestvaststaal, voor omgevingstemperaturen -140 °C...+250 °C, lengte 1829 mm
	BT23SM8	3017277	Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: Lichtsensor, messing-schroefdraadhuls M8 x 1,25, bundeldiameter 3,2 mm, flexibele roestvaststalen mantel, voor omgevingstemperaturen -140 °C...+250 °C, lengte: 914 mm
	BT26SM8	3020009	Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: Lichtsensor, messing-schroefdraadhuls M8 x 1,25, bundeldiameter 3,2 mm, flexibele roestvaststalen mantel, voor omgevingstemperaturen -140 °C...+250 °C, lengte: 1829 mm