

Metend lichtgordijn zender BMEL1232A



Type	BMEL1232A
Identnr.	3038529
Optische Gegevens	
Functie	zender-ontvanger systeem (zender)
Bedrijfsmodus	Zender
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Optische resolutie	9.7 mm
Reikwijdte	600...6100 mm
Hoogte bewakingsveld	295 mm
Aantal stralen	32
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	11.4...14 VDC
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, Mini Array
Materiaal behuizing	metaal, AL
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, 7/8"
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Certificaten	CE
Certificaten	CE
	cULus erkend

- minimum objectgrootte 9,7 mm
- hoogte 286 mm
- max. reikwijdte 6,1 m
- bedrijfsspanning 11,8...12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk gordijn bestaat uit een zender, ontvanger en een controlemodule, die in functie van het type over verschillende schakel- en analoge uitgangen beschikt. Bovendien is de datatransmissie ook mogelijk via RS232 of RS485, naar keuze als binaire of ASCII-code. De scanmodi zijn afhankelijk van de hoogte en van de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.