


PVA375P6RQ

Pick-to-Light – Bestukkingssensor

Lichtgordijn




Kenmerken

- Bewakingsveldhoogte Y: 375 mm
- Totale hoogte L1: 416,6 mm
- 13-stralen-systeem met 25 mm straalafstand
- ontvanger
- reikwijdte tot 2 m
- licht-/donkerschakelend
- frequentiekeuze ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- schakeluitgang van de ontvanger PNP
- ingang van de job-lamp +24 VDC
- beschermingsgraad IP62

Technische gegevens

Type	PVA375P6RQ
Identnr.	3051920
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte	2000 mm
Hoogte bewakingsveld	375 mm
Aantal stralen	16
Optische resolutie	25 mm
Toetsfunctie	Scannend
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	62 mA
Uitgangsfunctie	N.O. / N.C., PNP
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)22
Aanspreektijd typisch	< 64 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, PVA
Afmetingen	416.6 x 30 x 15 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, zwart
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C

Aansluitschema







Functieprincipe

Zowel de zender als de ontvanger van dit lichtgordijn dat wordt ingezet voor de foutdetectie en assemblagebewaking bezit een goed zichtbare job-LED, die de operator aan montagebanden signaleert in welke volgorde de picking dient te gebeuren. Op deze manier worden gevallen met ontbrekende onderdelen en verkeerde pickings tijdens de assemblage vermeden. Een sturing geeft de werkvolgorde aan en stelt via de terugmelding van het lichtgordijn de volgende fase in het productieproces in. Een foutieve picking wordt onmiddellijk herkend en door een rood knipperend licht weergegeven.



Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP62
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cURus

Toebehoren

SMBPVA16	3056811	Montagebeugel, voor PVA375, koudgewalst staal, uitsparing voor DIP-switch-bank
		
SMBPVA16A	3062449	Montagehalterung, für PVA375, kaltgewalzter Stahl, Aussparung für DIP-Schalter-Bank, Schutz für Leuchtanzeige
		
SMBPVA16AB	3070808	montagebeugel, voor PVA375, koudgewalst staal, geen uitsparing voor DIP-switch-bank, bescherming voor lamp
		
SMBPVA1	3056884	Montagebeugel, voor PVA en PVD, roestvaststaal, set bestaande uit 2 beugels en schroeven
		

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring