


SLE30B6V W/30'


Opto-sensor – sleufsensor



Kenmerken

- kabel, PVC, 9 m, 5-draads
- beschermingsgraad IP67
- sleufbreedte 30 mm
- gevoeligheid via Teach-drukknop instelbaar
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	SLE30B6V W/30'
Identnr.	3056536
Optische Gegevens	
Functie	sleufsensor
Lichtsoort	rood
Golflengte	680 nm
Sleufwijdte	30 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriempelspanning	< 10 % U _{ss}
Eigen stroomopname	≤ 45 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Schakelfrequentie	1 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	sleufsensor, SL30
Afmetingen	72 x 18.8 x 52 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	5
Aderdoorsnede	0.5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel

Technische gegevens

Weergave van de functiereserve	LED, rood
Alarmweergave	LEDgeelknipperend
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMBSL	3058335
montagebeugel, geschikt voor de bouwvorm LS10 en LS30, wandmontage, 304 roestvaststaal, schroevenset meegeleverd	