


Kunststof-lichtgeleider

Enkele geleider — optische kabel met mantel van kunststofvezel

PLIS-1



- Systeemitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- sonde-eindhuls: rechthoekig, zijdelingse uitgang
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.5 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PLIS-1
Identnr.	3071208
Optische Gegevens	
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Lichtgeleidertype	Kunststof
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart
Mantelmateriaal	Polyethyleen
Mantelmateriaal	kunststof, PE
Bundeldiameter	0.5 mm
Materiaal lichtgeleiderpunt	Roestvast staal
Buigcycli	5000
Buigradius	Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Max. temperatuur eindpunt	70 °C