


LEDRB70X70QPMA

beeldverwerking – achtergrondlicht




Technische gegevens

Type	LEDRB70X70QPMA
Identnr.	3073289
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	110.4 x 92.6 x 25 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PUR
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- beschermingsgraad: IP40
- kleur: rood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

Aansluitschema



Functieprincipe

Installatie direct achter het object, direct tegenover de sensor. Zeer diffuse oppervlakken en gelijkmatige helderheid, met lagere intensiteit dan andere lichten.